



Articulación Universal para Barrera / Hasta 4 m (13.1 ft) / Compatible con Mástil 009MXARM001 / Modelos GARD 4 y G3750

SKU: 009-MX009L/R Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$7,491.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Articulación universal diseñada para integrarse con barreras vehiculares CAME de las series GARD 4 y G3750. Este componente mecánico permite la instalación de brazos de hasta 4 metros de longitud sobre el mástil específico 009MXARM001, distribuyendo las cargas dinámicas generadas durante los ciclos de apertura y cierre. Su función principal es absorber los esfuerzos de torsión y flexión que se transmiten al mecanismo reductor, prolongando la vida útil del conjunto motriz. Para brazos de 4 metros o mayores, es obligatorio el uso de descansabrazos modelo XB-POST como soporte intermedio; de lo contrario, el exceso de vibración y peso generará daño prematuro en los componentes internos de la barrera. Compatible con referencias 001G03750120, 001G03750120A, KTG3750, KTG3750N y 001G4140Z.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Articulación universal para barreras vehiculares CAME<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible exclusivamente con mástil nacional 009MXARM001<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta brazos de barrera hasta 4 m (13.1 ft) de longitud<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Requiere descansabrazos XB-POST para brazos extendidos ≥ 4 m<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protege contra daño prematuro del mecanismo reductor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con modelos: GARD 4, G3750, 001G03750120, 001G03750120A, KTG3750, KTG3750N, 001G4140Z</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud máxima de brazo4 m (13.1 ft)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función principalAbsorción de torsión y flexión</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contra desgaste prematuro</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>Requisito brazos ≥ 4 mDescansabrazos XB-POST obligatorio</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mástil requerido009MXARM001</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Series principalesGARD 4, G3750</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Referencias G3750001G03750120, 001G03750120A</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Variantes KTG3750KTG3750, KTG3750N</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Recomendaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Componente incluidoArticulación universal 009MX009L/R</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorio obligatorio ≥ 4 mDescansabrazos XB-POST (no incluido)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consecuencia sin soporteDaño prematuro del mecanismo</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>Tipo de instalaciónInterfaz mecánica con mástil existente</div></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege el mecanismo contra desgaste prematuro por torsión
Característica 2	Compatible exclusivamente con mástil nacional 009MXARM001
Característica 3	Permite brazos de barrera de hasta 4 metros de longitud
Característica 4	Requiere descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más
Característica 5	Válida para modelos GARD 4, G3750 y variantes KTG3750
Característica 6	Diseño articulado que absorbe esfuerzos en operación continua