



BioEntry W2 Lector de Huella Multiformato Antivandálico IK09 / 500,000 Usuarios / Detección de Dedo Vivo / IP67 / NFC

SKU: BEW2ODP Marca: SUPREMA Categoría: Para Control de Acceso

\$13,396.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner principal --> <div style='background: linear-gradient(to bottom, #ffffff 0%, #8f0047 100%); border-bottom: 6px solid #8f0047; border-left: 6px solid #8f0047; border-right: 6px solid #8f0047; padding: 20px; text-align: center; border-radius: 8px; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='color: black; margin-top: 20px; font-size: 24px;'>BioEntry W2 Lector de Huella de Exterior IP67/ IK09/ MULTIFORMATO</h2> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; background-color: ghostwhite; border: 6px solid #8f0047; border-radius: 10px; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128,128,128,0.3); padding: 20px;'> <h2 style='font-size: 22px; margin-top: 0;'>Lector Biométrico para Exterior Más Avanzado del Mundo</h2> <p>Suprema, uno de los principales líderes biométricos en seguridad tecnológica, presenta uno de los mejores algoritmos biométricos con una ingeniería superior. Se encuentra constantemente desarrollando y produciendo productos líderes en la industria, extendiendo su portafolio de productos de control de acceso y tiempo y asistencia en todo el mundo.</p></div> <!-- Sección de contenido con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de Protección IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de impacto IK09 <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de dedo vivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: TCP/IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz RS-485 para comunicación o módulo esclavo SIO2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de relevador <li style='margin-bottom: 5px;'>Wiegand: entrada y salida (seleccionable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEE <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 50 x 172 x 43.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>BEW2ODP con Lector 125KHz EM, 13.56MHz, MIFARE, FeliCa, NFC </div> <!-- Usuarios --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Usuarios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usuarios (1:1) 500,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Usuarios (1:N) 100,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Plantillas (huellas) (1:1) 1,000,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Plantillas (huellas) (1:N) 200,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Eventos 1,000,000 </div> <!-- Notas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>Requiere de software BIOSTAR2. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>Utilizar PoE, solo si el equipo es utilizado para asistencia. En caso de conectar cerradura o cualquier otro dispositivo de apertura, debe ser alimentado con fuente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para operación de NFC (pregunte por compatibilidad de equipos) </div> </div> <!-- Galería de imágenes --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes del producto</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div> <!-- Videos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Videos del producto</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/IHgRlu0VmE0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/NOe_jqcZIS0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Enlace a base de conocimiento --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h2 style='font-size: 20px; margin: 0;'>Visite nuestra Base de conocimiento de SUPREMA</h2> </div> </div>