



Botón Cancelador de Llamada Iluminado / Contacto Normalmente Abierto / Instalación Empotrada 60 mm / 12 V / 44 mm

SKU: NX0195G Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$1,317.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Botón cancelador de llamada iluminado diseñado para sistemas de llamada de enfermería en entornos hospitalarios y residenciales. Opera mediante contacto normalmente abierto con pulsador de accionamiento momentáneo que permite la cancelación de alarmas sin necesidad de identificar al personal que atiende la llamada. Requiere configuración del sistema para que la entrada asignada funcione en modo normalmente abierto y que su activación ejecute la función de cancelación de alarma. La instalación empotrada en caja universal de 60 mm garantiza compatibilidad con infraestructura eléctrica estándar, aunque requiere el marco de montaje NX9003 para completar la fijación. El diseño compacto de 44 x 44 x 44 mm y el cableado de 4 hilos facilitan la integración en espacios con limitaciones de espacio.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Pulsador de accionamiento momentáneo iluminado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Contacto normalmente abierto<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cancelación de alarma sin registro de identidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Instalación empotrada en caja universal de 60 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Requiere marco de montaje NX9003<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cableado mediante 4 hilos<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Color blanco</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje nominal: 12 V<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de contacto: Normalmente abierto<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Función: Cancelación de alarma<li style="padding: 6px 0;">Modo de operación: Pulsador momentáneo iluminado</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 44 x 44 x 44 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color: Blanco<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Instalación: Empotrada en caja universal 60 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Marco requerido: NX9003<li style="padding: 6px 0;">Cableado: 4 hilos</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Botón cancelador de llamada iluminado NX0195G<li style="padding: 6px 0;">Nota: Marco de montaje NX9003 requerido (no incluido)</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; margin-top: 15px;"><strong style="opacity: 0.9;">Nota Importante: Requiere certificación para su instalación. El sistema debe configurarse para que la entrada utilizada funcione en modo normalmente abierto y que su activación provoque la cancelación de la alarma. Compatible con sistemas NX0015 y NX0034.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cancelación de alarma sin registro de identidad del operador
Característica 2	Contacto normalmente abierto para integración flexible con sistemas de enfermería
Característica 3	Pulsador iluminado para identificación visual inmediata en zonas de baja luz
Característica 4	Instalación empotrada en caja universal estándar de 60 mm
Característica 5	Cableado simplificado mediante 4 hilos para reducir complejidad de conexión
Característica 6	Requiere marco NX9003 para montaje seguro y compatible