



Cilindro de Calibración de Gas / Oxígeno 20.9% v/v / Para Detectores de Gas Serie 6 / Calibración de Cero / Kit de Prueba Incluido

SKU: 37-0472-4031-1 Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$2,607.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cilindro de gas de calibración especializado para oxígeno con concentración certificada de 20.9% v/v, diseñado para la calibración de cero en detectores de gas de las series Macurco 6. El dispositivo permite exponer el sensor a una concentración objetiva conocida y ajustar el detector para lecturas correctas en campo. Incluye el kit de prueba/calibración correspondiente que facilita la ejecución del procedimiento sin requerir equipamiento adicional. La calibración periódica compensa la deriva natural de precisión que experimentan los sensores electroquímicos con el tiempo, elemento crítico en aplicaciones de seguridad industrial donde la respuesta apropiada ante presencia de gas protege personal e instalaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gas de calibración: Oxígeno (O₂) al 20.9% v/v<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de calibración: Calibración de cero (zero calibration)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Detectores Macurco CM-6 y GD-6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye: Kit de prueba/calibración correspondiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Frecuencia recomendada: Calibración anual mínima<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Mantenimiento de sensores en campo<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Concentración de gas: 20.9% v/v O₂<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Calibración de cero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Precisión: Concentración certificada para ajuste de referencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función: Corrección de deriva en sensores electroquímicos<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Uso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detectores compatibles: Macurco CM-6, GD-6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Series soportadas: Macurco serie 6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entorno: Uso en campo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: Anual o según normativas locales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cilindro de gas de oxígeno 20.9% v/v<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de prueba/calibración correspondiente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Concentración certificada 20.9% v/v para calibración precisa de sensores
Característica 2	Compatibilidad verificada con detectores Macurco CM-6 y GD-6
Característica 3	Kit de prueba/calibración integrado para uso inmediato en campo
Característica 4	Mantiene precisión de lecturas en sensores con desgaste temporal
Característica 5	Procedimiento de calibración de cero para ajuste de referencia
Característica 6	Frecuencia recomendada anual según normativas de seguridad industrial