



Kit con Mástil Telescópico de 6 m con Accesorios de Instalación (No incluye retenida).

SKU: KIT-SLM-6 Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$3,315.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='margin: 0 0 15px 0;*>0;*>El kit incluye los siguientes componentes:</p> <!-- Tabla transformada a grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 15px; margin-bottom: 20px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); font-weight: bold; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>Componentes del Kit</div> <div style='padding: 15px;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc; color: inherit; font-size: 14px;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>1 pza. SLM6 - Juego de mástil telescópico de para altura de 6m. Incluye: Sección 3m de 1 1/4', sección 3m de 1 1/2m <li style='margin-bottom: 8px;*>1 pza. SLM-BA-5G - Base con opresores para mástil galvanizado en caliente. <li style='margin-bottom: 8px;*>2 pza. SLMBR - Bracket para mástil para sujeción de retenida. <li style='margin-bottom: 8px;*>3 pzas. SLM-ANG-2G - Anclaje de placa para concreto galvanizado en caliente. <li style='margin-bottom: 8px;*>12 pzas. CUELLO-14HDG - Cuello para cable de Retenida. <li style='margin-bottom: 8px;*>24 pzas. NUDO316FJG - Nudo para cable de retenida </div> </div> <!-- Notas importantes --> <div style='margin-bottom: 20px; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(255,0,0,0.5); background-color: rgba(255,0,0,0.05); color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-weight: bold; color: inherit;*>No incluye cable de retenida, se recomiendan 50 metros de retenida de 1/8'</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>- SRET-318 o</p> <p style='margin: 0; color: inherit;*>- SRET-318-CAM</p> </div> <!-- Nota técnica --> <div style='margin-bottom: 20px;*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Nota técnica</h3> <p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Se pueden utilizar 6 piezas de tensores para facilitar el ajuste del cable modelo TENL-1/4OGJ (No incluidos).</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Las bases no incluyen taquetes. Pueden variar según el tipo de suelo. Por ejemplo para concreto se pueden utilizar 6 taquetes ANC-Z-38T (No incluidos) para las anclas tipo aleta y para la base 3 piezas del ANC-AA-38-300 (No incluidos).</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Se recomienda para elevación de equipos livianos (5 Kg o menor) y antenas de baja superficie de arrastre (30cm de diámetro o inferiores).</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 10px 0; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Todo mástil debe ser sujeto con retenida o al menos alambre galvanizado de un buen calibre. <li style='margin-bottom: 5px;*>No se debe de escalar directamente ni apoyar escaleras sobre este mástil telescópico. <li style='margin-bottom: 5px;*>Para el ajuste de equipo instalado en dicho mástil se recomienda usar escalera tipo escalera o andamios, ésto en su posición retraída a la altura mínima de 3 metros correspondiente a la primer sección. </div> <!-- Recomendación de instalación --> <div style='margin-bottom: 20px;*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Recomendación de instalación</h3> src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLM6/RECOMENDACION%20SLM6.png' alt='Recomendación de instalación'> <p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Revise que la superficie es plana y tiene rigidez, se recomienda la instalación sobre concreto a través de taquetes expansivos.</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Se recomienda extender el mástil una vez instalado en su base (posición vertical) y con las respectivos tirantes preinstalados para rápido tensado.</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>El tensado final de la retenida es necesario para otorgar rigidez al equipo.</p> <p style='margin: 0; color: inherit;*>Cuando sea posible el equipo debe ser instalado cuando el mástil ya esté instalado correctamente.</p> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 20px;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLM3/INSTALACION%20MASTIL%20UBIQUITI.png' alt='Instalación mástil Ubiquiti'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0; text-align: center;*>Bracket de Sujeción de Retenida</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0; text-align: center;*>Bracket de Sujeción de Retenida</p> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLMBA/MASTIL%20ARMADO%20(5)JPG' alt='Bracket de Sujeción de Retenida'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0; text-align: center;*>Unión entre Secciones</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0; text-align: center;*>Unión entre Secciones</p> </div> <!-- Nota final --> <div style='margin-bottom: 20px; padding: 15px; background-color: rgba(22,116,204,0.05); border-left: 4px solid rgba(22,116,204,0.5);*> <p style='margin: 0; font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>Ideal para Equipo Wireless UBIQUITI o similares.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Base con opresores para estabilidad estructural en terrenos variables
Característica 2	12 cuellos y 24 nudos para configuración de retenida personalizada
Característica 3	Diseño modular desmontable para transporte y reubicación eficientes
Característica 4	Anclajes de placa galvanizada para fijación segura en concreto
Característica 5	Dos brackets para sujeción de retenida con ajuste de tensión
Característica 6	Secciones de 3 m (9.8 ft) con diámetros diferenciados para anidamiento progresivo