



Kit de Articulación para Brazo de Barrera / Compatible con Brazo Plástico 1601-383 / Para Brazos de 4 m (13.1 ft) o Mayor / Incluye Descansabrazos XB-Post

SKU: 1601-383 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$2,151.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de articulación diseñado para brazos de barrera vehicular de material plástico en operaciones de control de acceso. Este conjunto proporciona los componentes estructurales necesarios para soportar brazos de 4 m (13.1 ft) o mayor extensión, distribuyendo adecuadamente las cargas mecánicas durante los ciclos de apertura y cierre. La integración con el descansabrazos XB-Post reduce el esfuerzo sobre el mecanismo motorizado, prolongando la vida útil del sistema y minimizando el riesgo de fallos operativos en instalaciones de alto tráfico. Su diseño optimizado responde a las exigencias de durabilidad en aplicaciones comerciales e industriales de control vehicular.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad exclusiva con brazo plástico modelo 1601-383<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Incluye accesorios de articulación completos para instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Recomendado obligatoriamente para brazos de 4 m (13.1 ft) o mayor longitud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Prevención de daño prematuro del mecanismo de operación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño optimizado para mayor durabilidad en condiciones de uso continuo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud mínima de brazo: 4 m (13.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Función: Articulación y soporte de brazo plástico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección mecánica: Prevención de daño prematuro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación: Barreras vehiculares de control de acceso</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Plástico (brazo compatible 1601-383)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración: Accesorios de articulación completos<li style='padding: 6px 0;*>Optimización: Diseño para mayor durabilidad</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Kit de articulación completo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Accesorios de articulación (conjunto completo)<li style='padding: 6px 0;*>Nota: Descansabrazos XB-Post requerido para brazos ≥4 m</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;*><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Nota técnica: Para brazos de 4 m (13.1 ft) o mayor longitud, es obligatorio considerar la instalación del descansabrazos XB-Post para evitar daño prematuro del mecanismo de operación de la barrera.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Previene daño prematuro del mecanismo de operación
Característica 2	Incluye accesorios de articulación completos listos para instalar
Característica 3	Optimizado para brazos de barrera de 4 m (13.1 ft) o mayor longitud
Característica 4	Conjuntado con descansabrazos XB-Post para distribución de carga
Característica 5	Diseño reforzado para mayor durabilidad en uso continuo
Característica 6	Compatible exclusivamente con brazo plástico modelo 1601-383