



Módulo de Detección de Alcohol / Sensor Electroquímico / Rango 0.000 a 2.000 mg/L / Precisión 0.001 mg/L / USB Type-C / Tiempo de Respuesta ≤ 4 s

SKU: DS-KAB673-A Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$13,443.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Módulo de detección de alcohol diseñado para integrarse en flujos de control de acceso profesionales mediante conexión USB Type-C con terminales faciales compatibles. Utiliza un sensor electroquímico de alta precisión para medir concentraciones de alcohol en aire exhalado desde 0.000 hasta 2.000 mg/L, con resolución de 0.001 mg/L y desviación estándar de ±0.03 mg/L en el rango bajo y ±0.06 mg/L en el rango medio. El procedimiento de medición es no invasivo, sin contacto físico con el operador, completándose en un tiempo de respuesta menor o igual a 4 segundos. Su diseño compacto de 135 g permite una instalación discreta en torniquetes, puertas o mesas de recepción, manteniendo los estándares de higiene requeridos en entornos industriales, plantas químicas y centros de distribución.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Detección de alcohol no invasiva y precisa mediante sensor electroquímico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango de medición: 0.000 mg/L a 2.000 mg/L<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Precisión de medición: 0.001 mg/L<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Desviación estándar: ±0.03 mg/L (rango bajo), ±0.06 mg/L (rango medio)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Interfaz USB Type-C plug-and-play<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad con terminales DS-K1T673 para control de acceso<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso neto: 135 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Principio de detección: Sensor electroquímico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de detección: 0.000 mg/L – 2.000 mg/L<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Precisión de medición: 0.001 mg/L<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Desviación estándar: ±0.03 mg/L (rango bajo), ±0.06 mg/L (rango medio)<li style='padding: 6px 0;*>Tiempo de respuesta: ≤ 4 s</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Interfaz de comunicación: USB Type-C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso neto: 135 g<li style='padding: 6px 0;*>Compatibilidad: Terminales MinMoe DS-K1T673DWX</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Módulo de detección de alcohol DS-KAB673-A<li style='padding: 6px 0;*>Documentación de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición sin contacto para higiene operativa en control de acceso
Característica 2	Sensor electroquímico con desviación ±0.03 mg/L en rango bajo
Característica 3	Tiempo de respuesta menor o igual a 4 segundos por prueba
Característica 4	Conexión USB Type-C plug-and-play sin configuración adicional
Característica 5	Integración directa con terminales faciales MinMoe DS-K1T673
Característica 6	Peso neto de 135 g para instalación discreta en puntos de acceso