



Soporte para Núcleo de Torniquete / Medio Cuerpo / Entornos de Alto Tráfico / Integración con Sistemas de Control

SKU: AP-BRACKET-HDM Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$221.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte estructural diseñado para alojar el núcleo del mecanismo de torniquetes de medio cuerpo de la serie AP1000HDM. Fabricado con materiales de alta resistencia para soportar condiciones de tráfico intenso en instalaciones corporativas, centros de transporte y edificios de alta afluencia. Su construcción robusta garantiza estabilidad mecánica durante ciclos operativos continuos, reduciendo la necesidad de intervenciones de mantenimiento. Permite integración directa con sistemas de control de acceso existentes, facilitando la implementación en infraestructuras de seguridad ya desplegadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño robusto para entornos de alto tráfico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Materiales resistentes para uso prolongado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación eficiente sin mantenimiento frecuente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fácil integración con sistemas de control<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción duradera para condiciones exigentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Operación estable en condiciones de alto tráfico continuo. Ciclo de vida extendido con mínimos requerimientos de mantenimiento preventivo.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción con materiales de alta resistencia mecánica. Diseño reforzado para soportar condiciones operativas exigentes en entornos de alta afluencia.</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte para núcleo del mecanismo de torniquete de medio cuerpo modelo AP1000HDM.</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño robusto para soportar flujo continuo de personas
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con torniquetes serie AP1000HDM
Característica 3	Materiales de alta resistencia para ciclo de vida extendido
Característica 4	Operación estable con mínimos requerimientos de mantenimiento
Característica 5	Integración directa con plataformas de control de acceso
Característica 6	Construcción reforzada para condiciones operativas exigentes