

Sin imagen disponible

Toallitas de Limpieza para Fibra Óptica / Sin Pelusa / Sin Alcohol / 50 Unidades / Conectores SC, LC, MPO

SKU: FCLEANWIPE Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$1,427.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Toallitas prehumedecidas diseñadas para la limpieza de componentes de fibra óptica en entornos profesionales de telecomunicaciones y centros de datos. Su fórmula especial sin alcohol preserva la integridad estructural de las fibras ópticas mientras elimina eficazmente partículas contaminantes y residuos que degradan el rendimiento de las conexiones. Cada unidad se presenta sellada individualmente para mantener las propiedades de limpieza óptimas hasta el momento de uso. La caja dispensadora incorpora surcos codificados por color que permiten identificar toallitas ya utilizadas, eliminando el riesgo de recontaminación cruzada en procedimientos críticos de mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Toallitas prehumedecidas para limpieza de fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Fórmula especial sin alcohol para protección de fibras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Paquete de 50 unidades individuales selladas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibles con conectores SC, LC y MPO<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Eliminan partículas y residuos en superficies ópticas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño portátil ideal para uso en campo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Paños sin pelusa en caja dispensadora con surcos codificados por color<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sistema de prevención de reutilización para evitar contaminación cruzada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Fórmula sin alcohol<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Eliminación de partículas y residuos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Superficies ópticas sensibles<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sin pelusa<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Prevención de recontaminación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y de Empaque</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>50 unidades por paquete<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sellado individual<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Caja dispensadora portátil<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Surcos codificados por color<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño para uso en campo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conectores SC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conectores LC<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conectores MPO</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fórmula sin alcohol que protege la integridad de las fibras ópticas
Característica 2	Elimina partículas y residuos en superficies ópticas sensibles
Característica 3	Caja dispensadora portátil para uso en campo e instalaciones
Característica 4	50 unidades selladas individualmente que preservan la humedad
Característica 5	Sistema codificado por color que previene reutilización accidental
Característica 6	Compatible con conectores SC, LC y MPO de alta densidad